

4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter

Productcode: USBPLATE4



De USBPLATE4 4-poorts USB 2.0 sleufplaatadapter verandert de USB-pinnen op uw moederbord in vier USB-A vrouwelijke poorten, waardoor u USB-aansluitingen aan de achterkant van uw pc kunt toevoegen.

NB: Raadpleeg de handleiding van uw moederbord voor het USB pinout-schema. Het USBPLATE bedradingsschema is: Rood=voeding, Groen=signaal, Wit=signaal, Zwart=massa

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer vier USB-A vrouwelijke poorten aan de achterkant van uw pc door deze aan te sluiten op 2 4- of 5-polige IDC-moederbordaansluitingen

Eigenschappen

- 4 USB A vrouwelijke poorten
- 2 IDC 10-polige vrouwelijke connectors
- Ondersteunt 4-pins of 5-pins moederbordaansluitingen

- Aparte kabels ondersteunen 2 rijen van 4/5

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	2 - IDC (10-polig, moederbord-header)
Connector B	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Vochtigheid	20%~60%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	11.3 in [286 mm]
Lengte product	11.3 in [28.6 cm]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	2.4 oz [68.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht	3.0 oz [86.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 4-poorts USB 2.0 connectorachterplaat

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.