

Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible encombrement

N° de produit: USBPLATELP



Le support USB faible encombrement 2 ports USBPLATELP convertit les broches USB d'un connecteur de carte mère USB 2.0 en 2 ports USB A standard.

Solution idéale pour les boîtiers d'ordinateur compacts, la plaque peut être fixée à l'arrière d'un ordinateur à faible encombrement ou client léger. Elle permet d'ajouter deux ports femelles USB pour une connexion simple des périphériques USB.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez deux ports femelles USB 2.0 à l'arrière d'un boîtier d'ordinateur compact

Spécifications techniques

- 2 ports femelles USB A
- 2 connecteurs femelles IDC-5
- Prend en charge des connexions de carte mère 4 ou 5 broches

- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
- Offre 28 cm de longueur de câble

Performance

Politique de garantie	Lifetime
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	2 - IDC (5 broches , carte mère)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Longueur de câble	11.2 in [28.5 cm]
Longueur du produit	12.6 in [32.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Poids brut 1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de plaque faible encombrement 2 ports femelle USB A

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis