

Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina

ID prodotto: USBPLATELP



La staffa USB a basso profilo con 2 porte USBPLATELP converte i pin USB su un collettore per scheda madre USB 2.0 in due porte USB A standard.

La piastra è una soluzione ideale per i case di computer a fattore di forma ridotto e può essere montata sul pannello posteriore del case del computer a basso profilo o thin client aggiungendo due porte USB femmina per il semplice collegamento a dispositivi periferici USB.

Certificazioni, report e compatibilità









Applicazioni

• Consente di aggiungere due porte USB 2.0 femmina sul retro del case di un computer a fattore di forma ridotto

Caratteristiche

- 2 porte USB 'A' femmina
- 2 connettori IDC-5 femmina
- Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin



- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
- Lunghezza del cavo di 28 cm

Prestazioni			
	Norme di garanzia	Lifetime	
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s	
Connettore/i			
Connectore/i	Connettore A	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)	
	Commothers D	2. IDC (Fig. banday ashada yanday)	
	Connettore B	2 - IDC (5 pin, header scheda madre)	
Ambientale			
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
		1000 (1000 (1105 (1005)	
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)	
	Umidità	30%-75% RH	
Caratteristiche fisiche			
	Colore	Grigio	
	Lunghezza del cavo	11.2 in [28.5 cm]	
	Lunghezza prodotto	12.6 in [32.0 cm]	
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]	
	Altezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]	
	Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]	
Informazioni confezione			
	Quantità confezione	1	
	Lunghezza Confezione	7.2 in [18.2 cm]	
	Package Width	5.0 in [12.7 cm]	



	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore piastra slot 2 porte USB A femmina basso profilo

 $[\]mbox{\ensuremath{*}}$ L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.