

Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina

ID prodotto: USBPLATELP



La staffa USB a basso profilo con 2 porte USBPLATELP converte i pin USB su un collettore per scheda madre USB 2.0 in due porte USB A standard.

La piastra è una soluzione ideale per i case di computer a fattore di forma ridotto e può essere montata sul pannello posteriore del case del computer a basso profilo o thin client aggiungendo due porte USB femmina per il semplice collegamento a dispositivi periferici USB.

Il cavo adattatore scheda madre USB è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aggiungere due porte USB 2.0 femmina sul retro del case di un computer a fattore di forma ridotto

Caratteristiche

- 2 porte USB 'A' femmina
- 2 connettori IDC-5 femmina
- Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

- Lunghezza del cavo di 28 cm

Prestazioni

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	IDC (5 pin, header scheda madre)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	11.2 in [28.5 cm]
Lunghezza prodotto	0.7 in [18.0 mm]
Larghezza prodotto	11.3 in [28.7 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]



Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore piastra slot 2 porte USB A femmina basso profilo

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

