

2-poorts USB A vrouwelijke low-profile Slot Plate Adapter

Productcode: USBPLATELP



De USBPLATELP 2-poorts low-profile USB-steun zet de USB-pinnen op een USB 2.0 moederbord-header om in 2 standaard USB A-poorten.

Het vormt een ideale oplossing voor kleine-vormfactor-computerbehuizingen omdat de sleufplaat kan worden gemonteerd op het achterpaneel van uw low-profile of dunne clientcomputerbehuizing en daardoor twee USB vrouwelijke poorten toevoegt voor een gemakkelijke aansluiting van USB-randapparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voegt twee USB 2.0 vrouwelijke poorten toe aan de achterkant van een kleine-vormfactor-computerbehuizing

Eigenschappen

- 2 USB 'A' vrouwelijke poorten
- 2 IDC-5 vrouwelijke connectors

- Ondersteunt 4-pins of 5-pins moederbordaansluitingen
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- 28 cm lange kabel

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	2 - IDC (5-polig, moederbord-header)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	11.2 in [28.5 cm]
Lengte product	12.6 in [32.0 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	3.1 in [8.0 cm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort USB A Low-Profile Vrouwelijke Adapter
Slotplaatje

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.