

30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Produkt ID: USBPNLAFAM1



Den USBPNLAFAM1 panelmonterade USB-kabeln på 30 cm ger en säker och lättillgänglig USB A-port på din PC eller faceplate och låter dig anpassa dina system som du vill ha dem. Perfekt för podier, kiosker och andra lösningar där extra tillgång till USB-enheter behövs.

Adaptorn har en USB-A hankontakt och en panelmonterad USB-A honport och ger dig en förlängning på 30 cm som låter dig placera kabeln där du behöver i chassit.

USBPNLAFAM1 täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en USB-A honport till baksidan av din PC eller faceplate

Funktioner

- 1x USB-A hankontakt
 - 1x panelmonterad USB-A honport
 - Ger 30 cm kabellängd
-

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [32.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
-----------------	---



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

