

Cable USB de 60cm para Montaje en Panel - USB A Macho a USB A Hembra

ID del Producto: USBPNLAFAM2



El cable USB de montaje en panel (60 cm), modelo USBPNLAFAM2, permite agregar a un PC o placa frontal un puerto USB-A de acceso seguro y fácil, a fin de personalizar un sistema de acuerdo a sus requisitos. Perfecto para estrados, quioscos y otras soluciones que requieren acceso adicional a dispositivos USB.

El adaptador incluye un conector USB-A macho y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, con una posibilidad de extensión de 60 cm, lo cual permite situar el cable donde sea necesario dentro de la caja del sistema.

El adaptador USBPNLAFAM2 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar un puerto USB-A hembra a la parte trasera de un PC o a una placa frontal

Características

- 1 conector USB-A macho
- 60 cm de longitud de cable
- 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-A (4 pines) USB 2.0


Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	24.0 in [61.0 cm]
Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [39.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	1.7 oz [48.0 g]

Información de la Caja



Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB de montaje en panel (60 cm) A a A - H/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

