

60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Produkt ID: USBPNLAFAM2



Den USBPNLAFAM2 panelmonterade USB-kabeln på 60 cm ger en säker och lättillgänglig USB A-port på din PC eller faceplate och låter dig anpassa dina system som du vill ha dem. Perfekt för podier, kiosker och andra lösningar där extra tillgång till USB-enheter behövs.

Adaptorn har en USB-A hankontakt och en panelmonterad USB-A honport och ger dig en förlängning på 60 cm som låter dig placera kabeln där du behöver i chassit.

USBPNLAFAM2 täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en USB-A honport till baksidan av din PC eller faceplate

Funktioner

- 1x USB-A hankontakt
 - 1x panelmonterad USB-A honport
 - Ger 60 cm kabellängd
-

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	24.0 in [61.0 cm]
Produktlängd	24.0 in [61.0 cm]
Produktbredd	1.5 in [39.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	5.1 in [13.0 cm]



Fraktvikt (förpackning) 1.4 oz [39.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

