

## 3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M

Produkt ID: USBPNLAFAM3



The USBPNLAFAM3 3ft Panel Mount USB Cable provides a well-secured, easy to access USB-A port on your PC or on a faceplate, allowing you to customize your systems to suit your needs. Perfect for podiums, kiosks and other solutions where added access to USB devices is required.

The adapter features one male USB-A connector and one female panel mount USB-A port and gives you an extension of 3ft, enabling you to place the cable as needed within the system case.

The USBPNLAFAM3 is backed by StarTech.com's lifetime warranty for guaranteed reliability.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Add a USB-A female port to the back of your PC or on a faceplate

### Funktioner

- 1x USB-A male connector
  - 1x USB-A panel mount female port
  - Offers 3' in cable length
-

## Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

## Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

## Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

## Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktbredd	1.2 in [30.5 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]

## Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Fraktvikt (förpackning) 3.1 oz [88.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

