

Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

N° de produit: USBPNLAFHD1



Ce câble USB de 30 cm vers un port USB monté sur panneau inclut une connexion rectangulaire de carte mère à 5 broches sur une extrémité et un port USB A (femelle) monté sur panneau, à l'autre extrémité. Il offre une manière simple et facile d'accéder au port USB 2.0 sur réceptacle monté sur panneau. Le câble de montage sur panneau USB offre une solution pratique pour connecter des clés USB initialisable ou des porte-clés d'authentification à une connexion USB de carte mère. Ce câble rectangulaire de carte mère USB 5 broches vers USB monté sur panneau bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Fournit un port de montage sur panneau conforme à la norme de l'industrie pour les applications USB.

Spécifications techniques

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	IDC (5 broches , carte mère)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	12.0 in [30.5 cm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	0.3 oz [8.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	0.5 oz [14.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB 30 cm pouvant être installé sur panneau – Câble F/F USB A vers adaptateur carte mère
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis