

Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M

N° de produit: USBPNLBFBM1



Le câble USB USBPNLBFBM1 B monté sur panneau vers USB est doté d'un connecteur mâle USB de type B à une extrémité et d'un connecteur moulé USB B (femelle) monté sur panneau à l'autre, offrant une solution pour les boîtiers personnalisés (p. ex. disques durs montés à l'interne). Le câble USB monté sur panneau B vers B bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

## Spécifications techniques

- Couvercle moulé de taille standard pour une installation facile à visser
- Compatible avec les spécifications USB 2.0
- Blindé pour empêcher l'interférence EMI/RFI

---

### Matériel

Politique de garantie    Lifetime

Type de gaine de câble    PVC - Polyvinyl Chloride

---

Connecteur(s)

Connecteur A	USB B (4 broches)
Connecteur B	USB B (4 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	12.0 in [30.5 cm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	1.4 in [35.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [13.0 mm]
Poids du produit	1.0 oz [29.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Poids brut	1.2 oz [34.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M
-----------------------	--

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis