

30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M

Produkt ID: USBPNLBFBM1



USBPNLBFBM1 USB B till USB panelmonteringskabeln har en USB typ B hankontakt i en ände och en gjuten USB panelmontering B honkontakt i den andra och är en bekväm lösning för egna kabinett (t.ex. internt monterade hårddiskar).

USB panelmonteringskabeln (B-B) täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- Gjuten huv i standardstorlek för enkel skruvinstallation
- Kompatibelt med USB 2.0 specifikationer
- Skärmad för att förhindra EMI/RFI

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	USB B (4-stifts)
Connector B	USB B (4-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	1.4 in [35.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.0 mm]
Produktvikt	1.0 oz [29.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [34.5 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

