

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB B - Negro

ID del Producto: USBPNLBFBM3



El cable USB de montaje en panel (91 cm), modelo USBPNLBFBM3, incluye un conector macho USB-B en un extremo y un puerto USB-B hembra de montaje en panel en el otro extremo, lo cual constituye una solución práctica para cajas personalizadas (por ejemplo, de unidades de disco duro de montaje interno).

Dada su longitud de 91 cm, el adaptador permite extender la conexión como sea necesario dentro de la caja del sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite agregar un puerto USB-B hembra a cajas personalizadas

Características

- 1 conector USB-B (macho)
- 1 puerto USB-B hembra de montaje en panel

- 91 cm de longitud de cable

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	1 - USB B (4 pines)
Conector B	1 - USB B (4 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.9 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.7 oz [47.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) B a B - H/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.