

Câble USB Montage sur Panneau B Femelle vers B Mâle - 91 cm

N° de produit: USBPNLBFBM3



Le câble USB monté sur panneau de 91 cm USBPNLBFBM3 est doté d'un connecteur mâle USB B à une extrémité et d'un port femelle USB B monté sur panneau à l'autre, ce qui constitue une solution pratique pour les boîtiers personnalisés (p. ex., disques durs montés en interne).

D'une longueur de 91 cm, cet adaptateur vous permet de prolonger la connexion à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur en fonction de vos besoins.

Le modèle USBPNLBFBM3 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com's, pour une fiabilité assurée.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Ajoutez un port USB B femelle à vos boîtiers personnalisés

### Spécifications techniques

- Offre 91 cm de longueur de câble
  - 1 connecteur USB B mâle
  - 1 port USB B femelle monté sur panneau
-

## Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

## Connecteur(s)

Connecteur A	USB B (4 broches)
Connecteur B	USB B (4 broches)

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	36.0 in [91.4 cm]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	1.5 in [39.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	1.6 oz [45.0 g]

## Informations d'emballage



Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	1.8 oz [50.5 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble USB B vers B de 91 cm monté sur panneau - F/M

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

