

Cavo USB a pannello 91 cm B ad B - F/M

ID prodotto: USBPNLBFBM3



Il cavo USB montato a pannello da 91 cm USBPNLBFBM3 presenta un connettore maschio USB-B a un'estremità e una porta femmina USB-B per montaggio a pannello all'altra estremità offrendo una soluzione conveniente per enclosure personalizzate (ad es. dischi rigidi montati internamente).

Grazie alla lunghezza del cavo di 91 cm, questo adattatore consente di estendere il collegamento all'interno del case del sistema secondo necessità.

USBPNLBFBM3 è dotato della garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta femmina USB-B a enclosure personalizzate

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB-B
 - 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-B
 - Lunghezza del cavo di 91 cm
-

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	USB B (4 pin)
Connettore B	USB B (4 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza cavo	36.0 in [91.4 cm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	1.5 in [39.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [45.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.5 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo USB a pannello 91 cm B ad B - F/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

