

Adattatore USB maschio /femmina con ricarica sicura grazie al blocco dati - Caricatore USB tipo A con Data Blocker - PortaPow USB - Alimentatore USB da 12W per telefono/tablet - Solo ricarica

ID prodotto: USBSCHAAMF



Questo adattatore data blocker USB-A maschio a USB-A femmina consente di ricaricare un dispositivo in tutta sicurezza stabilendo un collegamento di sola alimentazione tra il dispositivo e il sistema host o la fonte di alimentazione. Dotato di un connettore USB-A maschio senza passaggio di dati con un esclusivo design di sezionamento, questo adattatore previene gli attacchi di malware e i furti di dati e offre un modo sicuro per ricaricare i dispositivi mobili.

Adattatore USB-A maschio femmina di sola alimentazione

Non disponendo di pin fisici per il passaggio dei dati sulla porta USB-A maschio, questo adattatore crea una barriera fisica alla trasmissione dei dati e consente di ricaricare i dispositivi mobili da un computer desktop o laptop, eliminando qualsiasi possibilità di

- Furto di dati dal computer host
- Danneggiamento di dati sul computer host
- Infezione da spyware/malware o virus trasmessi dal dispositivo mobile alla rete host

Caricatore USB pratico per l'uso quotidiano

Lungo 33 mm, largo 17 mm e alto 10 mm, questo caricabatterie portatile può essere riposto facilmente in una tasca o nella borsa del laptop e consente di ricaricare in tutta sicurezza smartphone, tablet, cuffie, fotocamere e così via nelle stazioni/porte di ricarica pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti. Grazie all'assenza di linee dati, può essere utilizzato in modo sicuro negli ambienti governativi, della difesa, aziendali e scolastici, dove la connessione del proprio dispositivo mobile potrebbe essere vietata.

## Caricatore intelligente, potente e versatile

L'adattatore ad alta velocità fornisce 5 V fino a 2,4 A (max 12 W). Il chip intelligente integrato identifica i requisiti di alimentazione del dispositivo e regola l'uscita di conseguenza. Usa i cavi da USB-A a C, Lightning, micro-B di cui disponi per caricare i tuoi dispositivi da tutte le prese di corrente USB-A - dai computer host ai caricatori a muro.

## Struttura robusta e affidabile

La parte stampata dell'adattatore è realizzata in una robusta plastica TPE che offre un'elevata resistenza all'usura e ai graffi, rendendolo ideale per l'uso quotidiano in condizioni difficili. La schermatura con foglio in alluminio-mylar assicura al dispositivo un'alimentazione CC senza interferenze.

## Test di prodotto completi e supporto tecnico esperto

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **ADATTATORE DATA BLOCKER USB-A:** il design senza pin di trasmissione dati per il loro blocco fisico li protegge da furto/danneggiamento e ne previene le perdite, bloccando al contempo gli attacchi di spyware/malware su smartphone e dispositivi mobili
- **ADATTATORE PER LA RICARICA SICURA:** grazie al suo formato tascabile, è facile da trasportare e consente di ricaricare i dispositivi in qualsiasi luogo; l'ideale per l'utilizzo ad alta sicurezza in ambienti pubblici, aziendali, della difesa e scolastici
- **ADATTATORE VERSATILE:** il dispositivo di protezione dei dati USB fornisce 5 V a 2,4 A (max 12 W) e funziona con tutti gli host e i cavi USB-A, consentendo quindi l'utilizzo del cavo USB-A a C/Lightning/Micro-USB di cui disponi per ricaricare i dispositivi
- **STRUTTURA ROBUSTA:** adattatore robusto e resistente progettato per la portabilità e l'utilizzo durante gli spostamenti con porte di ricarica pubbliche di aeroporti, centri commerciali e hotel. Cavi consigliati: RUSBLTMM1MB (Lightning), RUSB2AC1MB (USB-C)

- SPECIFICHE: dimensioni: lunghezza 33 mm, larghezza 17 mm, altezza 10 mm - Adattatore USB-A femmina a maschio - Alimentazione: 5 V, 2,4 A (max 12 W) -Custodia in TPE robusto - Esclusivo design - Garanzia a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Esclusivo design di sezionamento per consentire le linee sicure di sola alimentazione
Alimentazione		
	Tensione di uscita	5V DC
	Corrente di uscita	2.4A
	Consumo energetico	12W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	20°C to 28°C (68°F to 82°F)
	Umidità	10%-80% di umidità relativa
Caratteristiche		

fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [9.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	2.4 in [6.2 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [10.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB
--------------------------	--------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.