


Cable de 1m Adaptador Bloqueador USB de Datos – Adaptador USB a Micro USB de Carga Segura – Micro USBC Solo de Carga para Tablet o Teléfono Móvil – Protector de Bloqueo de Datos

ID del Producto: USBSCHAU1M



Este cable USB-A a USB micro-B, con bloqueador de datos, le permite cargar de forma segura su dispositivo, ya que establece una conexión exclusiva de alimentación entre su dispositivo y el sistema anfitrión o fuente de alimentación. Equipado con un conector USB-A macho que no es para datos, con un diseño único recortado, este cable seguro evita ataques de malware y robo de datos, además de que proporciona una forma segura de cargar sus dispositivos móviles.

Cable USB-A a Micro-B solamente de alimentación

El puerto USB-A de este cable no tiene pines físicos para los datos, lo cual significa que el cable tiene una barrera física para la transmisión de los datos. Este cable le permite cargar sus dispositivos móviles desde un ordenador portátil o de sobremesa, a la vez que evita cualquier posibilidad de:

- Robo de datos desde el ordenador anfitrión
- Corrupción de los datos en el ordenador anfitrión
- Infecciones de spyware o malware o virus que se transmitan desde el dispositivo móvil a la red anfitriona

Cable práctico para uso diario

Este cable portátil de 1 metro de largo se puede llevar en un bolsillo o bolsa de un ordenador portátil, y le permite cargar de forma segura su smartphone, tablet, auriculares, cámaras, etc. en puertos/estaciones públicas de carga de aeropuertos, hoteles y restaurantes. El diseño sin líneas de datos de este cable también lo hace seguro a la hora de utilizarlo en instituciones del gobierno, defensa, corporativas y educativas, donde puede que no esté permitida la conexión de su dispositivo móvil.

### Cable inteligente, potente y versátil

Cable de alto rendimiento, con líneas de alimentación con grosor de 22AWG (0,34mm<sup>2</sup>), que ofrece de 5V hasta 2,4A (12W máximo). El chip inteligente integrado en la tarjeta identifica los requisitos de alimentación del dispositivo y ajusta la salida debidamente. Los conectores que se ajustan a las normas de la industria le permiten cargar todos sus dispositivos equipados con USB micro-B desde todas las tomas USB-A para alimentación: Desde ordenadores anfitrión a cargadores de pared.

### Fabricado para resistencia y fiabilidad

La funda y los moldes de los conectores del cable están fabricados en plástico TPE que le ofrece alta resistencia a deshilachado del cable y rasguños, lo cual resulta ideal en entornos de brusquedad en el uso diario. El blindaje con lámina de aluminio mylar trenzado le ofrece alimentación CC sin ruido a su dispositivo.

### Exhaustivas pruebas de los productos y asistencia de expertos técnicos

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **CABLE USB-A A MICRO USB-B, CON BLOQUEADOR DE DATOS:** Diseño de carga únicamente, sin pines para datos, para bloqueo físico de los datos, evita el robo, la corrupción o la fuga de los datos, a la vez que protege contra ataques de spyware/malware en smartphones y dispositivos móviles con micro USB-B
- **CABLE CON CARGA SEGURA:** Cable largo (de 1 metro) para cargar smartphones, tablets, auriculares y cámaras en cualquier lugar. Ideal para su uso en entornos de alta seguridad, ya sean públicos, corporativos, de defensa o educativos
- **VERSATILIDAD:** Este cable adaptador para datos seguros le ofrece hasta 5V a 2,4A (12W máximo). Funciona con todos los puertos USB-A, desde ordenadores anfitrión hasta cargadores de pared, y carga dispositivos equipados con USB micro-B

- **FABRICACIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Funda durable y resistente de TPE (de color negro), de servicio pesado, que evita daños y deshilachado del cable, además de que el blindaje con lámina de aluminio mylar trenzado minimiza las interferencias eléctricas. Fabricado para uso portátil en puertos públicos de carga en aeropuertos, centros comerciales y hoteles
- **ESPECIFICACIONES:** 1m | Cable USB-A macho a micro USB macho | Alimentación: 5V, 2,4A (12W máx.) | Carcasa y Cubierta de TPE Resistente | El diseño único de corte muestra líneas seguras solo de alimentación | Garantía de por vida de StarTech.com

#### Hardware

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                             |
| Active or Passive Adapter  | Pasivo                               |
| Revestimiento del Conector | Níquel                               |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers       |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje |

#### Rendimiento

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Longitud Máxima del Cable | 3.3 ft [1 m] |
|---------------------------|--------------|

#### Conector(es)

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB Micro B (5 pines)             |

#### Observaciones / Requisitos

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Diseño único recortado que muestra las líneas seguras de alimentación |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Requisitos de Energía

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tensión de Salida      | 5V DC |
| Alimentación de Salida | 2.4A  |
| Consumo de Energía     | 12W   |

#### Requisitos

## Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 20°C to 28°C (68°F to 82°F)

Humedad HR de 10%-80%

## Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Color                 | Negro            |
| Calibre del Conductor | 22/32 AWG        |
| Tipo de conductor     | Cobre trenzado   |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1.0 m]   |
| Cable OD              | 0.1 in [3.1 mm]  |
| Longitud del Producto | 7.9 in [20.0 cm] |
| Ancho del Producto    | 5.1 in [13.0 cm] |
| Altura del Producto   | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Peso del Producto     | 0.4 oz [12.3 g]  |

## Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 4.8 in [12.2 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.0 in [12.6 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.0 oz [28.0 g]  |

## Contenido de la Caja

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable USB |
|---------------------|---------------|

## Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.