

1m Data Blocker Kabel – USB-A naar Micro USB Secure Charging Kabel – No-Data Power-Only Oplaadkabel voor Telefoon/Tablet – USB Protector Data Blocker Adapter Kabel

Productcode: USBSCHAU1M



Met deze USB-A naar USB micro-B Data Blocker kabel kunt u uw apparaat veilig opladen met behulp van een alleen voor voeding bestemde verbinding tussen uw apparaat en het hostsysteem of de voedingsbron. Uitgevoerd met een 'no-data' USB-A mannelijke connector met een unieke uitsparing voorkomt deze veilige kabel malware-aanvallen en datadiefstal en biedt een veilige manier om uw mobiele apparaten op te laden.

Alleen-voeding USB-A naar micro-B kabel

De USB-A poort van deze adapter heeft geen fysieke datapennen en blokkeert daardoor fysiek de dataoverdracht. Met deze kabel kunt u uw mobiele apparaten vanaf een laptop of desktop opladen, waarbij elke mogelijke:

- datadiefstal van de hostcomputer,
- beschadiging van data op de hostcomputer en/of
- besmetting door spyware/malware of overdracht van virussen vanaf het mobiele apparaat naar het hostnetwerk worden voorkomen

Handige kabel voor alledaags gebruik

Draagbare 1 m lange kabel past in uw zak of laptoptas voor het veilig opladen van uw smartphones, tablets, koptelefoons, camera's etc. in openbare laadstations/-poorten op luchthavens en in hotels en restaurants. Door de afwezigheid van datakabels kan deze adapter ook veilig worden gebruikt in overheids-, militaire, bedrijfs- en opleidingsgebouwen, waar u uw mobiele apparaat niet mag aansluiten.

Slimme, krachtige en veelzijdige kabel

Kabel met hoge throughput en 22 AWG (0,34 mm²) voedingskabels levert 5 V tot 2,4 A (12 W max.). Slimme ingebouwde chip controleert de voedingseisen van het apparaat en past de output daarop aan. Met connectors die aan de industriestandaarden voldoen, kunt u al uw met USB micro-B uitgevoerde apparaten vanaf alle USB-A voedingsuitgangen opladen - van hostcomputers tot wandladers.

Robuuste en betrouwbare constructie

De kabelmantel en -connector zijn gemaakt van sterk TPE kunststof, dat een betere flexibiliteit biedt en beter bestand is tegen rafelen en krassen en waardoor het ideaal is voor dagelijks ruw gebruik. Aluminium-mylar beschermfolie levert ruisvrije gelijkstroom aan uw apparaat.

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-A NAAR MICRO USB-B DATA BLOCKER KABEL:** Alleen-laden ontwerp zonder datapennen zorgt voor fysieke datablokkering en beschermt tegen datadiefstal-/beschadiging en datalekken worden, terwijl aanvallen van smartphones en met Micro USB-B uitgevoerde mobiele apparaten door spyware/malware worden gestopt
- **VEILIGE OPLAADKABEL:** 1 m lange kabel voor het opladen van smartphones, tablets, koptelefoons, camera's, enz., waar u ook bent. Ideaal voor gebruik op sterk beveiligde plaatsen in openbare, bedrijfs-, militaire en opleidingsgebouwen
- **VEELZIJDIGE KABEL:** Veilige data kabel adapter levert tot 5 V bij 2,4 A (12 W max). Werkt met alle USB-A poorten van hostcomputers tot wandladers en laadt met USB micro-B uitgevoerde apparaten
- **STERKE CONSTRUCTIE:** Duurzame, sterke en robuuste zwarte TPE-kabelmantel voorkomt beschadigingen terwijl de Al/Mylar-beschermfolie elektrische storingen tot een minimum beperkt; Ideaal voor openbare laadpoorten op luchthavens, in winkelcentra en hotels

- SPECIFICATIES: Afmetingen: 1m | USB-A male naar micro USB male kabel | Voeding: 5V, 2,4A (12W max) | Robuuste TPE behuizing en mantel | Unieke, veilige uitsparing uitsluitend bestemd voor voedingskabels

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad

Prestaties

Maximale kabellengte	3.3 ft [1 m]
----------------------	--------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Unieke, veilige uitsparing uitsluitend bestemd voor voedingskabels
----------------------------	--

Voeding

Uitgangsspanning	5V DC
Uitgangsstroom	2.4A
Vermogensopname	12W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	20°C to 28°C (68°F to 82°F)
Vochtigheid	10%-80% RV

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	22/32 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	3.3 ft [1.0 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	7.9 in [20.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	0.4 oz [12.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.2 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [28.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-kabel
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.