

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Productcode: USBUB2PCARW



Carpoolt u naar uw werk en moet u een muntje opgooien om te zien wie zijn tablet op weg naar kantoor mag opladen? Moet u uw tablet en telefoon tegelijkertijd opladen, zodat ze beide gebruiksklaar zijn als u uw bestemming bereikt?

Wat uw situatie ook is, deze 2-poorts autolader biedt een krachtige oplossing voor het tegelijk opladen van twee mobiele apparaten als u onderweg bent.

U kunt elk Micro USB-apparaat, inclusief uw tablet of telefoon, opladen met deze comfortabele 2-in-1-adapter. Omdat de kabel direct op de lader is aangesloten, zult u deze niet meer in uw auto verliezen en bent u ook niet meer buiten bereik terwijl u rijdt.

De geïntegreerde USB 2.0 poort biedt u de optie om tegelijkertijd een extra mobiel apparaat zoals uw iPad of iPhone op te laden, met een aparte of .

Hebt u geen Apple-apparaat? U kunt mobiele Micro USB- of Mini USB-apparaten met deze adapter opladen, zoals een smartphone, tablet of GPS met een Mini/Micro USB-kabel.

Wat u ook kiest voor het opladen, u kunt er altijd zeker van zijn dat u de juiste lader voor al uw mobiele apparaten hebt.

Elke oplaadpoort biedt 2,1 A stroom zodat u genoeg power hebt om alles op te laden van een telefoon naar een tablet. Of u nu twee tablets tegelijkertijd oplaadt of een telefoon en een tablet: uw mobiele apparaten zijn altijd volledig geladen als u ze nodig hebt.

De duurzame USBUB2PCARW witte 2-poorts autolader wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Laad uw Micro USB mobiel digitaal apparaat op met de geïntegreerde Micro USB-oplaadkabel, terwijl u een tweede mobiel apparaat via de geïntegreerde USB 2.0-poort oplaadt.

## Eigenschappen

- 1x 2,1 A Micro USB-oplaadkabel
- 1x 2,1 A USB 2.0 poort
- Compacte uitvoering

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

### Connector(en)

Connector A	Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B	USB Micro-B (5-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

### Voeding

Ingangsspanning	12 ~ 24 DC
Ingangsstroom	2.2 ~ 1.2A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----



Kabellengte	3.8 ft [1.2 m]
Lengte product	13.8 in [35.0 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	1.7 oz [47.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	3.3 in [83.0 mm]
Package Height	1.7 in [43.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Micro USB-autolader met extra USB-oplaadpoort - hoog vermogen 21 watt / 4,2 amp
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

