

1,80m 4-in-1 USB VGA KVM-switch Kabel met Audio en Microfoon

Productcode: USBVGA4N1A6



De USBVGA4N1A6 4-in-1 USB VGA KVM-kabel met Audio en Microfoon integreert VGA-video met een USB-muis en -toetsenbord, microfoonaansluitingen en een 3,5mm audio-uitgang in één compacte kabel. Deze hoogwaardige VGA KVM-kabel biedt een betrouwbare en probleemloze manier om USB- en VGA-KVM-switches aan te sluiten. Werkt met: Compatibele KVM-switches van StarTech.com, die onder Verwante Producten te vinden zijn. Avocent-modellen (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001) Raritan-modellen (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbindt een computer met een VGA + USB KVM-switch met audio en microfoon

Eigenschappen

- Kwalitatief hoogwaardige coaxiale videokabel op basis van twisted pair voor optimale videosignalen
- Uitgevoerd als enkele kabel voor minder wirwar

Connector(en)	Garantiebeleid	Lifetime
	Connector A	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - USB B (4-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	1.0 lb [0.5 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	11.1 in [28.1 cm]
	Package Width	10.0 in [25.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1,80m VGA USB KVM-kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.