

## Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet

Productcode: USBVGADOCK2



De USBVGADOCK2 is een combinatie van USB-VGA-adapter en 4-in-1 docking station dat een enkele USB 2.0-poort omzet naar meerdere aansluitingen, waaronder: VGA-poort, 10/100 RJ45 netwerkaansluiting, twee (3,5 mm jack) audio-aansluitingen en vier extra USB 2.0-poorten.

De USB-VGA-adapter / docking station is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Microsoft Windows® 7, ondersteunt beeldschermresoluties van 1600x1200 (32-bit) voor aangesloten VGA-monitors en bespaart tijd en moeite apparaten als luidsprekers en USB-apparaten (scanners, printers, webcams, etc.) te moeten loskoppelen voor het aansluiten op een andere computer. Met behulp van dit handige docking station hoeft u slechts een enkele USB 2.0-verbinding te leggen om de aangesloten randapparatuur te kunnen gebruiken.

De USBVGADOCK2 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg video-uitgangen toe aan een laptop of computer met kleine vormfactor zonder een videokaart te hoeven toevoegen of vervangen
- Voeg video, USB, Ethernet en audio toe via een enkele USB-aansluiting zonder dat u de computer hoeft open te maken

### Eigenschappen

- Externe monitoraansluiting via een VGA-poort
- VGA-beeldresolutie tot maximaal 1600x1200 bij 32-bits kleuren
- Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
- 10/100 Mbit/s RJ-45 Ethernet-poort
- Ingebouwde 4-poort USB 2.0-hub
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Kleine, draagbare vormfactor
- Inclusief universele voedingsadapter met stroomstekkers voor Noord-Amerika, Groot-Brittannië en Europa
- TAA Compliant

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Audio	Ja
Bus type	USB 2.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Chipsetcode	SMSC - LAN9500 Trigger - UV-185CB-128

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10/100 Mbps (Ethernet) 480 Mbps (USB 2.0)
Maximale analoge resoluties	1600x1200 @ 32 bits Lower resolutions are also supported.



Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Compatibele netwerken 10/100 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

3,5 mm mini-jack (3 standen)

RJ-45

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

USB Mini-B (5-polig)

---

#### Software

Besturingssystemen Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 115V-230V AC

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 3A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 15

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

---

#### Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	2.7 in [69.8 mm]
Hoogte product	0.8 in [19.1 mm]
Gewicht product	7.3 oz [208 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.1 in [18 cm]
Package Width	9.1 in [23.2 cm]
Package Height	2.2 in [56 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.5 oz [608 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB VGA Docking Station</p> <p>Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>Handleiding</p> <p>USB-kabel</p>
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

