

Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet

Produkt ID: USBVGADOCK2



USBVGADOCK2 är en kombination av en USB VGA-adapter och en 4-i-1-dockningsstation som omvandlar en enda USB 2.0-port till flera anslutningsportar, inklusive en VGA-port, 10/100 RJ45-nätverksanslutning, dubbla ljudportar (3,5 mm RCA) och fyra extra USB 2.0-portar.

USB-adaptern/-dockningsstationen är kompatibel med ett brett utbud av system, inklusive Microsoft Windows® 7, stöder 1600x1200-skärmutlösningar (32-bit) för anslutna VGA-skärmar och sparar tid eftersom du inte behöver koppla bort enheter som högtalare och USB-tillägg (skannrar, skrivare, webbkameror etc.) för att kunna koppla in dem på en annan dator. Med den här smidiga dockningsstationen är det lika enkelt som att skapa en enda USB 2.0-värdanslutning för att få åtkomst till anslutna tillbehör.

USBVGADOCK2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till video-utdata till en bärbar dator eller en dator med liten formfaktor, utan att behöva lägga

till eller byta ut videokortet

- Lägg till video USB, Ethernet och audio via en enda USB-anslutning utan att behöva öppna datorn

Funktioner

- TAA Compliant
- Extern skärm som ansluts via en VGA-port
- Maximal VGA-video-upplösning på upp till 1600x1200 vid 32-bitars färg
- Högtalar- och mikrofonstöd via 3,5 mm mini-stereouttag
- 10/100 Mbps RJ-45 Ethernet-port
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 4 portar
- Kompatibel med höghastighets USB 2.0 med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Liten, bärbar formfaktor
- Inklusive universell strömadapter med strömanslutningar för Nordamerika, Storbritannien och Europa

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Audio	Ja
Busstyp	USB 2.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Chipset-ID	SMSC - LAN9500
	Trigger - UV-185CB-128

Prestanda

Maximal dataöverföringshastigh	10/100 Mbps (Ethernet)
--------------------------------	------------------------

et	480 Mbps (USB 2.0)
Maximal analog upplösning	1600x1200 @ 32 bits Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatibla nätverk	10/100 Mbps
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - RJ-45 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - USB Mini-B (5-stifts) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11, 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
-------------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	115V-230V AC
Utspänning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	8.0 in [20.3 cm]
	Produktbredd	2.7 in [7.0 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [1.9 cm]
	Produktvikt	7.3 oz [208.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.1 in [18.0 cm]
	Paketets bredd	9.1 in [23.2 cm]
	Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.3 lb [0.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB VGA-dockningsstation
		1 - 1016mm USB-kabel
		1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.