

30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Productcode: UUSBHAUB1



De UUSBHAUB1 30 cm lange USB-A-naar-Micro-USB-kabel heeft één 'USB-A' mannelijke connector en één 'Micro-B' mannelijke connector, en biedt een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten (zoals BlackBerry®- of Android-smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) met een Micro USB-connector en een USB-computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie en bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer

Eigenschappen

- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	0.6 oz [17.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 0.6 oz [16.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.