

30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Produkt ID: UUSBHAUB1

UUSBHAUB1 30-cm USB A till Micro USB-kabeln har en USB "A" hankontakt och en "Micro B" hankontakt som ger anslutningar av hög kvalitet till USB 2.0 bärbara enheter (så som BlackBerry® eller Android-baserade mobiltelefoner, digitalkameror, surfplattor och GPS:er) som använder en Micro USB-kontakt till en dator med USB för vardagliga sysslor som t.ex. datasynkronisering och filöverföringar.

För att garantera pålitliga och långvariga anslutningar mellan Micro USB- och USB-enheter täcks denna kabel av hög kvalitet av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- En idealiskt ersättningskabel för att ansluta bärbara enheter till datorer med USB-uttag

Funktioner

- Stöder dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps
- Hållbar PVC-konstruktion
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.6 oz [17.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [23.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

