

2 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Produkt ID: UUSBHAUB2M



UUSBHAUB2M kabeln på 1 m för anslutning mellan USB A och micro USB har en USB "A" hankontakt och en "Micro B" hankontakt som ger anslutningar av hög kvalitet mellan bärbara USB 2.0-enheter som har en micro USB-kontakt (som t.ex. BlackBerry® eller Android-baserade smarttelefoner, digitalkameror, handdatorer, surfplattor och GPS:er) och en dator med USB för vardagliga sysslor som t.ex. datasynkronisering och filöverföringar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- En idealisk ersättningskabel för anslutning av bärbara enheter som använder en micro USB-kontakt till en dator genom en vanlig USB-port (typ A)

Funktioner

- Stöder USB-dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet

- Hållbar PVC-konstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	5.9 in [15.0 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.1 in [15.4 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.7 cm]

Paketets höjd 0.6 in [1.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [50.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.