

## Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B

N° de produit: UUSBHAUB3M



Le câble USB A vers Micro B de 3 mètres UUSBHAUB3M offre une connexion de grande qualité entre les appareils mobiles USB 2.0 Micro USB (comme les smartphones BlackBerry® et Android, appareils photo numériques, PDA, tablettes et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Câble de rechange idéal pour brancher des appareils mobiles utilisant un connecteur Micro USB à un ordinateur par le biais d'un port USB standard (type A)

### Spécifications techniques

- Prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 480 Mb/s entre les appareils Micro USB (type B) et un hôte à port USB 2.0 (type A)
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs USB A et USB Micro B de qualité supérieure
- Fabrication durable en PVC

---

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Micro-B (5 broches)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [15.4 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [7.6 mm]
Poids du produit	2.4 oz [69.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.4 in [11.0 mm]

Poids brut 2.5 oz [72.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble Micro USB 3 m - A vers Micro B

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

