

3m Micro USB Kabel M/M - USB A naar Micro B

Productcode: UUSBHAUB3M



De UUSBHAUB3M USB-A naar Micro-B Kabel (3m) biedt een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen mobiele apparaten met Micro USB 2.0-aansluiting (zoals BlackBerry® of Android smartphones, digitale camera's, PDA's, tablets en GPS-systemen) en een computer met USB-poort, voor alledaagse taken zoals datasynchronisatie en bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een ideale vervangende kabel voor het aansluiten van mobiele apparaten met een Micro USB-aansluiting op een computer via een standaard USB-poort (type A)

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s tussen een mobiel apparaat met Micro USB-aansluiting (type B) en een computer met USB 2.0-poort (type A)
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)

- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	2.4 oz [69.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.5 oz [72.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd 1 - 3 m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.