


Cavo USB 2.0 a Micro USB da A a B - 50cm

ID prodotto: UUSBHAUB50CM



Il cavo USB-A a Micro USB UUSBHAUB50CM da 0,5 m presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore maschio 'Micro-B' per un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 che utilizzano un connettore Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno, come la sincronizzazione dei dati e i trasferimenti dei file.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Un cavo sostitutivo ideale per il collegamento di dispositivi mobili che utilizzano un connettore Micro USB a un computer mediante una porta USB (tipo A) standard

## Caratteristiche

- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB high speed fino a 480 Mbps
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità

- Resistente struttura in PVC

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [21.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	5.8 in [14.8 cm]
Larghezza del Pacco	4.8 in [12.3 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [28.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B
-----------------------------	---------------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.