

Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

ID prodotto: UUSBHAUB6IN



Il cavo USB A a Micro B da 15 cm UUSBHAUB6IN offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno come la sincronizzazione dei dati e i trasferimenti di file.

Questo cavo di alta qualità è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per assicurare collegamenti affidabili e duraturi tra dispositivi Micro USB e USB.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un modo semplice per collegare dispositivi mobili micro USB al computer

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore maschio Micro USB 'B'
- Lunghezza del cavo di 15 cm
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza cavo	6.0 in [15.2 cm]
Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [10.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione (confezione) 0.6 oz [16.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

