

15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B

Productcode: UUSBHAUB6IN



De UUSBHAUB6IN 15 cm lange USB A-naar-micro-B-kabel zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten met een micro USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of op Android gebaseerde smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) en een voor USB geschikte computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie en bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer

Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB micro 'B' mannelijke connector
- 15 cm lange kabel
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	6.0 in [152 mm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	0.4 oz [10.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.0 in [10.2 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 0.6 oz [16.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.