

15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Produkt ID: UUSBHAUB6IN

UUSBHAUB6IN 15 cm lång USB-A till Micro-B-kabel ger en högkvalitativ anslutning mellan Micro USB-utrustade USB 2.0-mobila enheter (som t.e.x BlackBerry® eller Android-baserade smarta telefoner, digitalkameror, handdatorer, tablett-datorer och GPS-system) och datorer med USB-uttag, för vardagliga uppgifter som datasynkronisering och filöverföringar.

För att garantera pålitliga och långvariga anslutningar mellan Micro USB- och USB-enheter täcks denna kabel av hög kvalitet av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- En idealiskt ersättningskabel för att ansluta bärbara enheter till datorer med USB-uttag

Funktioner

- 1x USB "A"-hankontakt
- 1x Micro USB B-hankontakt
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Ger 15 cm i kabellängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.4 oz [10.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [16.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

