

Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

N° de produit: UUSBHAUB6LA



Le câble USB A vers Micro B UUSBHAUB6LA 1,8 m offre une connexion haute qualité entre les appareils mobiles USB 2.0 Micro USB (comme les smartphones BlackBerry® et Android, appareils photo numériques, PDA, tablettes et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données, le transfert de fichiers et la charge.

Le connecteur Micro USB coudé vers la gauche positionne le câble de manière à permettre un accès facile à votre appareil numérique mobile en mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble de qualité supérieure USB A vers Micro B coudé vers la gauche bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB A vers Micro USB coudé vers la droite de 1,8 m (UUSBHAUB6RA) aussi pratique que ce câble coudé vers la gauche, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB B dans l'autre sens.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en chargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

### Spécifications techniques



- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la gauche
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Connecteurs moulés avec décharge de traction

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Micro-B (5 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle gauche
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 3.0 oz [84.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 3.2 oz [90.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble Micro USB 1,8 m - A vers Micro B coudé vers la gauche

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

