

## Cable USB 2.0 de 1.8m A Macho a Mini B Macho en Ángulo Izquierdo

ID del Producto: UUSBHAUB6LA



El cable USB A a Micro-B (1.8 m), modelo UUSBHAUB6LA, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 equipados con Micro USB (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, tabletas, sistemas GPS, etc.) y computadores con USB disponible, para tareas cotidianas como la sincronización de datos, la transferencia de datos y la carga.

El conector Micro USB en ángulo izquierdo permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B en ángulo izquierdo, de alta calidad, está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable USB A a Micro B en ángulo derecho (de 1.8 metros) (UUSBHAUB6RA), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo izquierdo, pero permite conectar los dispositivos USB Micro-B en dirección opuesta.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Transfiera datos, conecte a varios dispositivos USB y suministre alimentación mientras recarga su dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

### Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo izquierdo)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Conectores moldeados con alivio de tensión

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Micro B (5 pines)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Izquierda
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]



Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]
-------------------	-----------------

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90.0 g]
-----------------------------	-----------------

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Micro USB - A a Micro B en ángulo izquierdo (1,8 metros)
---------------------	----------------------------------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

