

15cm Micro USB naar Mini USB Verloopkabel M/F

Productcode: UUSBMUSBMF6



De UUSBMUSBMF6 Micro USB naar Mini USB 2.0 Verloopkabel is voorzien van een mannelijke Micro USB-aansluiting (type B) en een vrouwelijke Mini USB-aansluiting, wat zorgt voor een voordelige en handige oplossing waarmee u een Mini USB-kabel kunt gebruiken voor het synchroniseren en opladen van moderne Micro USB-apparaten, zoals BlackBerry® of Android smartphones.

De verloopkabel is een handig alternatief voor adapters die niet als kabel zijn uitgevoerd, daar deze zorgt voor een meer buigzame verbinding die de spanning op de Micro/Mini-USB-aansluiting verlicht en de verbinding weg van het Micro USB-apparaat legt, wat stagnatie bij de Micro USB-poort van het apparaat voorkomt.

De UUSBMUSBMF6 Micro/Mini USB Verloopkabel is ontworpen en uitgevoerd voor maximale duurzaamheid, en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik Mini USB-kabels met Micro USB-apparaten

Eigenschappen

- Compacte en lichtgewicht uitvoering
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt de volle USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s tussen Micro en Mini USB-apparaten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	USB Mini-B (5-polig)
Connector B	USB Micro-B (5-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	0.5 in [12.5 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.5 mm]
Gewicht product	0.3 oz [9 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.2 in [4 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [11 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

15cm Micro USB naar Mini USB Adapter M/F

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

