

Dispositivo de Captura de Video HDMI a USB-C 1080p 60fps - Capturadora Externa USB 3.0 USB Tipo C de Transmisión en Directo - Adaptador de Audio y Video HDMI - Funciona con USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

ID del Producto: UVCHDCAP



Este dispositivo de captura de video HDMI®; a USB-C™; le permite grabar video HDMI en su computador equipado con USB-C, USB-A o Thunderbolt™;.

Para facilitar las grabaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI con tan solo conectarlo a su computador. El dispositivo de captura incluye el estándar "USB Video Class" (UVC, clase de video USB), el cual es compatible a nivel nativo con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de un software controlador propietario, los dispositivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente y constituyen una verdadera solución plug-and-play. Además, esta grabadora no está limitada al software incluido, también es posible utilizar otros programas de software con estructuras compatibles con UVC, como Quicktime o DirectShow®.

Grabe vídeo de 1080p a 60fps (imágenes por segundo) desde su ordenador Windows, consola de videojuegos, cámara, etc., a fin de poder guardar, compartir y editar su contenido. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (circuito cerrado) directamente en su computador.

Transmita video a través de la Web, mediante Twitch™; u otras plataformas de transmisión. Gracias al software incluido o software de otros desarrolladores compatible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), es posible la transmisión en vivo de video, a través de Internet, mediante otras plataformas de transmisión de video.

El producto UVCHDCAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Este dispositivo es compatible con HDCP y no puede capturar imágenes de vídeo protegidas contra copias, como las de reproductores Blu-Ray o de video de salida de computadores Mac. Sin

embargo, este dispositivo es capaz de capturar video hacia computadores Mac y video no cifrado.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su computador
- Transfiera videos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de video en línea
- Grabe videos de formación y tutoriales desde su computador portátil o consola de videojuegos

## Características

- **CAPTURA DE VIDEO HD:** Dispositivo de captura con alimentación por bus USB 3.0 que graba video HDMI a una computadora con USB-C, TB3 o USB-A | 1080p 60fps, entrada de audio de 3.5mm de 2 canales, pass-through HDMI, codificación de software H.264 (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **CLASE DE VIDEO USB:** El UVC garantiza una fácil configuración, sin controladores, instalación automática en Windows (7 y superior), Mac (10.11 y superior) y Linux (LTS 4.x); compatible con DirectShow y QuickTime
- **APLICACIONES:** Captador USB para grabar videos, videoconferencias, transmisiones de cámaras, con el software incluido u otros (OBS); transmisión en vivo en YouTube, con RTSP; uso con aplicaciones de colaboración como Teams y Zoom
- **PORTÁTIL Y DURADERO:** Adaptador grabador con pantalla, compacto, ligero y de aluminio, fácil de llevar desde una sala de audiovisuales, salon de clases o estudio de grabación, para conectar el dispositivo directamente a una laptop/computadora
- **COMPATIBILIDAD:** Tarjeta externa de captura de video, que incluye software Stream Catcher, el cual funciona en Windows; compatible con HDCP, no captura video de fuentes de contenido protegido, como Blu-ray o computadoras Mac

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	USB
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	MPEG4 (H.264)  USB Video Class (UVC)
ID del Conjunto de Chips	Mstar - MST3363CNK-170

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
MTBF	2.878.791 horas

---

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)  1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 8, 8.1, 10, 11  macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0  Linux 4.x y superior - Solamente las Versiones LTS
-------------------	---

---

Observaciones /  
Requisitos

Nota Se requiere un ordenador compatible con USB 3.0 o superior. Este producto no funciona con controladores USB 2.0 o 1.1.

---

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C
Humedad	20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)

---

Características Físicas

Color	Silver & Black
Longitud del Producto	3.6 in [9.2 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [86.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dispositivo de captura
---------------------	----------------------------

1 - Cable USB-C a USB-B (1m)

1 - Cable USB-A a USB-B (1m)

1 - Cable HDMI (1m)

1 - Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.