

Dispositivo de Captura de Vídeo HDMI a USB-C 1080p 60fps - Capturadora Externa USB 3.0 USB Tipo C de Transmisión en Directo - Adaptador de Audio y Vídeo HDMI - Funciona con USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

ID del Producto: UVCHDCAP



Este dispositivo de captura de vídeo HDMI® a USB-C™ le permite grabar vídeo HDMI en su ordenador con USB-C, USB-A o Thunderbolt™ 3.

Para grabar sin complicaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI simplemente conectándolo a su ordenador. El dispositivo de captura cuenta con USB Video Class (UVC), un estándar de captura de vídeo compatible de forma nativa con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de controladores propietarios, los dispositivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente para ofrecer una solución verdaderamente plug-and-play. Además, con esta grabadora no está limitado al software incluido; puede utilizar cualquier software de terceros que utilice marcos compatibles con UVC como Quicktime o DirectShow®.

Grabe vídeo 1080p a 60 fps (fotogramas por segundo) desde su PC Windows, consola de videojuegos, cámara (y mucho más) para poder guardar, compartir o editar su contenido. Capture reuniones, presentaciones, conferencias telefónicas y grabaciones de seguridad directamente en su ordenador.

Transmita vídeo a través de la web mediante Twitch™ u otras plataformas de transmisión de terceros. Con el software incluido o con un software de terceros compatible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), puede transmitir vídeo en directo a través de Internet utilizando plataformas de transmisión de vídeo de terceros.

Nota: Este dispositivo es compatible con HDCP y no capturará vídeo protegido contra copia, como Blu-rays o la salida de vídeo de ordenadores Mac. Sin embargo, este dispositivo capturará vídeo a ordenadores Mac y capturará vídeo no cifrado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su ordenador
- Transfiera vídeos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de vídeo en línea
- Grabe vídeos de formación y tutoriales desde su ordenador portátil o consola de videojuegos

Características

- **CAPTURA DE VÍDEO HD:** El dispositivo de captura graba vídeo HDMI en un ordenador USB-C, TB3, TB4 o USB-A con baja latencia - 1080p 60fps, audio de 2 canales de 3,5 mm, paso por HDMI, codificación por software H.264 (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **CLASE DE VÍDEO USB:** La UVC garantiza una sencilla configuración sin controladores, instalación automática en Windows (8 y superiores), Mac (10.11 y superiores) y Linux (4.x LTS) - El dispositivo es compatible con aplicaciones DirectShow y QuickTime
- **APLICACIONES:** Experimente la reproducción HDMI mientras graba conferencias telefónicas o retransmisiones en directo a 1080p60 con Streamcatcher o software de terceros (OBS) - Retransmisión en directo en YouTube/plataformas con RTSP, RTMP - Teams y Zoom
- **PORTÁTIL Y DURADERO:** El compacto y ligero adaptador es fácil de transportar desde una sala de medios, un aula o un estudio de grabación, para que pueda conectar el dispositivo directamente a un ordenador portátil/de sobremesa
- **COMPATIBILIDAD:** La tarjeta de captura de vídeo externa con el software Stream Catcher incluido funciona con Windows - Compatible con HDCP, no capturará vídeo fuente de contenido protegido como Blu-rays o salida de vídeo de un Mac

Hardware

Política de Garantía

2 Years

	Entrada A/V	HDMI
	Salida A/V	USB
	Soporte de Audio	Sí
	Estándares Industriales	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)
	ID del Conjunto de Chips	Mstar - MST3363CNK-170
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 a 60FPS
	Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
	MTBF	2.878.791 horas
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 4.x y superior - Solamente las Versiones LTS
Observaciones / Requisitos	Nota	Se requiere un ordenador compatible con USB 3.0 o superior. Este producto no funciona con controladores USB 2.0 o 1.1.

Requisitos de
Energía

Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C
Humedad	20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características
Físicas

Color	Silver & Black
Longitud del Producto	3.6 in [9.2 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [86.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Dispositivo de captura
	1 - Cable USB-C a USB-B (1m)

1 - Cable USB-A a USB-B (1m)

1 - Cable HDMI (1m)

1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.