

HDMI USB-C Video Capture Apparaat 1080p 60fps - UVC - Externe USB 3.0 Type-C Recorder/Live Streaming - HDMI Audio/Video Grabber - Werkt met USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

Productcode: UVCHDCAP



Met dit HDMI® naar USB-C™ video-opnameapparaat kunt u HDMI video opnemen op uw USB-C, USB-A of Thunderbolt™ 3 computer.

Voor probleemloze opnames kunt u het HDMI opnameapparaat installeren door dit gewoon op uw computer aan te sluiten. Het opnameapparaat is voorzien van USB Video Class (UVC), een video-opnamestandaard die natief wordt ondersteund door Mac, Windows® en Linux®. In tegenstelling tot andere opnameapparaten, waarvoor een speciaal stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, worden op UVC gebaseerde opnameapparaten automatisch geïnstalleerd voor een echte plug & play oplossing. Ook bent u met dit opnameapparaat niet beperkt wat betreft de software. U kunt namelijk elke externe software gebruiken die met UVC compatibele frameworks zoals Quicktime of DirectShow® werkt.

Neem 1080p video op met 60 fps (frames per seconde) vanaf uw Windows pc, gaming console, camera (en nog veel meer) zodat u uw content kunt opslaan, delen of bewerken. Neem bijeenkomsten, presentaties, telefonische vergaderingen en beveiligingsbeelden direct op uw computer op.

Stream video via het internet met behulp van Twitch™ of andere externe streaming platforms. Met de meegeleverde software of externe, UVC compatibele software zoals Open Broadcaster Software (OBS), kunt u uw video live op het internet afspelen externe video streaming platforms.

NB: Dit apparaat is HDCP conform, en neemt geen auteursrechtelijk beschermde video op, zoals Blu-rays of de video-output van Mac computers. Dit apparaat neemt echter wel video op naar Mac computer en neemt niet-versleutelde video op.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Neem bijeenkomsten, presentaties of telefonische vergaderingen direct op uw computer op
- Upload opgenomen video's of speel uw opname live af op elk online videoplatform
- Neem trainings- en opleidingsvideo's vanaf uw laptop of game console op

## Eigenschappen

- **HD VIDEO CAPTURE:** De busgevoede USB 3.0 recorder neemt HDMI video op naar een USB-C, TB3 of USB-A computer met minimale vertraging (low latency), 1080p 60fps, 3,5 mm 2-ch audio, HDMI-pass-through, H.264-softwarecodering (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **USB VIDEO CLASS:** UVC garandeert een eenvoudige installatie zonder drivers; Automatische installatie bij Windows (8 en hoger), Mac (10.11 en hoger) & Linux (4.x LTS); Compatibel met DirectShow & QuickTime applicaties
- **TOEPASSINGEN:** Geniet van HDMI-weergave tijdens het opnemen van conference calls, camerafeeds of live streaming bij 1080p60 met Streamcatcher of 3rd party software (OBS); Live streaming op YouTube/platforms met RTSP, RTMP; Werkt met Teams & Zoom
- **DRAAGBAAR EN DUURZAAM:** Compact en lichtgewicht aluminium scherm recorder kan eenvoudig worden meegenomen naar een mediazaal, klaslokaal of opnamestudio, waar u het apparaat direct op een laptop/desktop kunt aansluiten
- **COMPATIBILITEIT:** Externe video opnamekaart met Stream Catcher software geschikt voor Windows; HDCP compliant: geen opnames van videobronnen met beschermde inhoud zoals Blu-rays of Mac video-outputs

---

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| AV-ingang            | HDMI                                   |
| AV-uitgang           | USB                                    |
| Audio                | Ja                                     |
| Industriestandaarden | MPEG4 (H.264)<br>USB Video Class (UVC) |
| Chipsetcode          | Mstar - MST3363CNK-170                 |

#### Prestaties

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale digitale resoluties | 1920 x 1080 60 F/S                             |
| Ondersteunde resoluties      | 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 |
| Ondersteuning breedbeeld:    | Ja                                             |
| Audiospecificaties           | 2-kanaals stereo audio                         |
| MTBF                         | 2,878,791 uren                                 |

#### Connector(en)

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Connector A | 1 - HDMI (19-polig)<br>1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) |
| Connector B | 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)                |

#### Software

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 8, 8.1, 10, 11<br>macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0<br>Linux 4.x en hoger (Alleen LTS-versies) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notitie | Een computer die USB 3.0 of hoger ondersteunt, is vereist. Dit product werkt niet met USB 2.0 of 1.1 controllers. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Voeding

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ingangsspanning  | 5V DC |
| Uitgangsspanning | 5 DC  |

## Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C                   |
| Opslagtemperatuur   | -5°C to 40°C                  |
| Vochtigheid         | 20-80% RV (niet-condenserend) |

## Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Silver & Black  |
| Lengte product  | 3.6 in [9.2 cm] |
| Breedte product | 2.4 in [6.0 cm] |
| Hoogte product  | 0.9 in [2.3 cm] |
| Gewicht product | 3.0 oz [86.0 g] |

## Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 8.7 in [22.0 cm]  |
| Package Width            | 6.0 in [15.3 cm]  |
| Package Height           | 2.2 in [5.6 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 14.1 oz [400.0 g] |

## Wat wordt er meegeleverd

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - Opnameapparaat               |
|             | 1 - USB-C naar USB-B kabel (1 m) |
|             | 1 - USB-A naar USB-B kabel (1 m) |
|             | 1 - HDMI kabel (1 m)             |

## 1 - Quick-Start Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.