

HDMI till USB C Videoinspelningsenhet 1080p 60 b/s - UVC - Extern USB 3.0 Type-C inspelning/livestreaming - HDMI Audio/Video inspelningsadapter - Fungerar med USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

Produkt ID: UVCHDCAP



Denna HDMI till USB-videoinspelningsenhet låter dig spela in HDMI-video på din USB-C™, USB-A eller Thunderbolt™ 3-dator.

För problemfri inspelning kan du installera HDMI-videoinspelningsenheten genom att enkelt ansluta den till din dator. Inspelningsenheten har USB Video Class (UVC), vilket är en videoinspelningsstandard som stöds internt av Mac, Windows® och Linux®. Till skillnad från andra inspelningsenheter som kräver installation av speciella drivrutiner, installeras UVC-baserade enheter automatiskt för en äkta plug-and-play-lösning. Dessutom är du inte begränsad till enhetens medföljande mjukvara, så du kan använda alla tredjeparts programvaror som använder sig av UVC-kompatibla ramverk som Quicktime eller DirectShow®.

Filma 1080p videor med 60 b/s (bilder per sekund) från din Windows PC, spelkonsol, kamera (med mera) så att du kan spara, dela eller redigera ditt innehåll. Spela in möten, presentationer, konferenssamtal eller övervakningsfilmer direkt till din dator.

Strömma video över internet med Twitch™ eller andra tredjeparts plattformar för videoströmning. Med den medföljande programvaran eller tredjeparts UVC-kompatibla programvaror som Open Broadcaster Software (OBS), kan du livesända video över internet med andra tredjeparts plattformar för videoströmning.

Obs.: Denna enhet är HDCP-kompatibel och kan inte spela in kopieringsskyddade videor som Blu-ray eller videoutgången för Mac-datorer. Däremot kan enheten spela in video till Mac-datorer och icke krypterade videor.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Spela in möten, presentationer eller konferenssamtal direkt till din dator.
- Ladda upp inspelade videoklipp eller direktsänd din signal till onlinevideoplattformar
- Spela in utbildnings- och handledningsvideor från din bärbara dator eller spelkonsol

Funktioner

- **HD-VIDEOINSPELNING:** Bussdriven USB 3.0-inspelningsenhet som spelar in HDMI-video till en dator med låg latens och USB-C, TB3 eller USB-A | 1080p 60 b/s, 3,5 mm 2-kanals ljud, HDMI pass-through, H.264 programvarukodning (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **USB VIDEO CLASS:** UVC garanterar en enkel installation utan drivrutiner, automatisk installation i Windows (7 och uppåt), Mac (10.11 och senare) och Linux (4.x LTS); inspelningsenheten är kompatibel med DirectShow- och QuickTime-tillämpningar
- **ANVÄNDNING:** Upplev HDMI-uppspelning vid inspelning av konferenssamtal, kameraflöden eller live-streaming vid 1080p60 med Streamcatcher eller programvara från tredje part (OBS); Live-streaming på YouTube/plattformar med RTSP, RTMP; Fungerar med Teams och Zoom
- **PORTABEL OCH HÅLLBAR:** Kompakt och lätt skärminspelningsadapter i aluminium som är lätt att bära med sig från ett mediarum, klassrum eller inspelningsstudio så att du kan ansluta enheten direkt till en bärbar/stationär dator
- **KOMPATIBILITET:** Externt videoinspelningskort med inkluderad Stream Catcher-programvara fungerar med Windows; HDCP-kompatibel, kommer inte att spela in källvideo med skyddat innehåll som Blu-Ray eller videoutgång från en Mac

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	USB
	Audio	Ja
	Industristandarder	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)
	Chipset-ID	Mstar - MST3363CNK-170
Prestanda		
	Maximal digital upplösning	1920x1080 60 FPS
	Stödda upplösningar	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	stereoaudio i 2 kanaler
	Medeltid mellan fel (MTBF)	2 878 791 timmar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 4.x and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	En dator som stöder USB 3.0 eller högre krävs. Denna produkt fungerar inte med USB 2.0- eller 1.1-kontrollrar.
Ström		
	Inspänning	5V DC

	Utspanning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C
	Förvaringstemperatur	-5°C to 40°C
	Luftfuktighet	20-80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Silver & Black
	Produktlängd	3.6 in [9.2 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
	Produktvikt	3.0 oz [86.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Paketets bredd	6.0 in [15.3 cm]
	Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	14.1 oz [400.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Inspelningsenhet
		1 - USB-C till USB-B-kabel (1m)
		1 - USB-A till USB-B-kabel (1m)
		1 - HDMI-kabel (1m)
		1 - snabbstartsguide
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.