

Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

N° de produit: VGA2HD2



Le convertisseur vidéo composant/VGA vers HDMI® VGA2HD2 offre une conversion fluide entre une source vidéo analogique VGA ou composant, comme un ordinateur, un magnétoscope numérique ou un lecteur DVD, et une sortie numérique HDMI®.

Le convertisseur aide à réduire les coûts d'équipement en évitant d'avoir à mettre à niveau les composants analogiques individuels, grâce à une solution qui convertit une source vidéo analogique (RGB/YPbPr) pour qu'elle puisse être utilisée avec un écran HDMI® numérique.

Non seulement ce convertisseur analogique-numérique polyvalent prend en charge une résolution pouvant atteindre 1920 x 1200 (dont la haute définition 1080p), mais il vous permet également de convertir et combiner une source audio analogique RCA en un signal de sortie numérique HDMI®.

Le convertisseur composant/VGA vers HDMI VGA2HD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Conversion du signal de sortie vidéo analogique provenant d'un ordinateur pour l'utiliser avec un téléviseur HDTV
- Suppression de l'enchevêtrement de câbles à l'arrière du moniteur/de l'écran, grâce au remplacement des multiples câbles par un seul câble HDMI®
- Connectez un ordinateur portable au projecteur ou à l'écran d'une salle de conférence pour des

présentations sur écran

Spécifications techniques

- Prise en charge de l'entrée YPbPr (composant) et de l'entrée VGA HD15 PC
- Prise en charge des résolutions d'entrée jusqu'à 1080p (TVHD) et 1920 x 1200 (PC).
- Inclut un câble adaptateur Composant vers VGA.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Composante YCbCr VGA Audio RCA
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Performance

Résolutions prises en charge	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Audio stéréo (2 x RCA) Vidéo composante (3 x RCA)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage Câble HDMI® M/M (destination)
Câble VGA M/M (si la source est de type VGA)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1.2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	6

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 20~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	4.3 in [11 cm]
Largeur du produit	3.1 in [78 mm]
Hauteur du produit	1.2 in [30 mm]
Poids du produit	6.6 oz [188 g]

Informations d'emballage



Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	2.4 in [61 mm]
Poids brut	19.1 oz [540 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur PC/HD vers HDMI avec audio
	Câble de dérivation VGA vers composant (RCA)
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

