

Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Productcode: VGA2HD2



De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI®-videoconverter biedt een naadloze overgang van een analoge VGA of componentvideobron, zoals een computer, DVR of DVD-speler, naar een digitale HDMI®-output.

De converter biedt u een oplossing die een analoge videobron (RGB/YPbPr) converteert voor gebruik met een digitaal HDMI®-scherm. Doordat het niet nodig is individuele analoge componenten te upgraden, bespaart u op onkosten met apparatuur.

Deze veelzijdige analoog-digitale converter ondersteunt niet alleen een weergave van maximaal 1920x1200, met inbegrip van een hoge definitie van 1080p, maar stelt u ook in staat een analoge RCA-audiobron in het digitale HDMI®-outputsignaal te converteren en te combineren.

De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI-converter wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Converteer een analoog video-outputsignaal van een computer voor gebruik met een HDTV
- Verwijder de warboel achter een monitor/scherm door meerdere kabels door één HDMI®-kabel te vervangen
- Sluit een laptop aan op een projector of scherm in de vergaderzaal, voor presentaties op scherm

Eigenschappen

- Ondersteunt YPbPr (componentinput) en HD15 PC VGA-input
- Ondersteunt ingangresoluties tot 1080p (HDTV) en 1920x1200 (PC)
- Inclusief adapterkabel voor Component Video naar VGA

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Component YCbCr VGA Audio RCA
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Stereoaudio (2 x RCA) Component video (3 x RCA)
Connector B	HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	HDMI® M/M-kabel (bestemming) VGA M/M-kabel (als VGA als bron wordt gebruikt)
----------------------------	---



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1.2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	6

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	4.3 in [11 cm]
Breedte product	3.1 in [78 mm]
Hoogte product	1.2 in [30 mm]
Gewicht product	6.6 oz [188 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	2.4 in [61 mm]
Verzendgewicht	19.1 oz [540 g]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

PC/HD naar HDMI Converter met Audio

VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel

Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

