

Professionele VGA naar HDMI Audio Video Converter met Schaal aanpassing

Productcode: VGA2HDMIPRO



De VGA2HDMIPRO VGA naar HDMI Audio Video Converter met Schaal aanpassing zet een analoge VGA-videosignaal om in een digitaal HDMI- of DVI-D-signaal. De omzetter heeft ingebouwde schaal aanpassing, zodat u het uitgangssignaal aan kunt passen aan een met uw HDMI (of DVI)-scherm compatibele resolutie. Naast het omzetten van video beschikt het apparaat ook over een 3,5 mm mini-jack en Toslink audioaansluiting om het bijbehorende audiosignaal mee te sturen naar de HDMI-uitgang of via een aparte Toslink-kabel naar uw televisie of home theater geluidsinstallatie. Een ideale oplossing voor het aansluiten van uw analoge bronnen op moderne DVI- of HDMI-weergaveapparatuur met audio en video van hoge kwaliteit (tot 1920x1200 / 1080p).

De VGA naar HDMI converter beschikt over een automatische detectie van de bronresolutie voor een eenvoudig gebruik en een goede compatibiliteit met weergaveapparatuur, alsmede een handig on-screen menu waarmee u verscheidene schermresoluties kunt selecteren en de weergave volledig naar eigen wens kunt aanpassen.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Een eenvoudige oplossing voor het bekijken van op uw computer opgeslagen beeldmateriaal op uw HDTV
- Trek de aandacht van het publiek op beurzen en in de detailhandel met HD-weergave
- Toon informatie in professionele presentaties en lezingen op de duidelijkste manier

- Zet analoge video en audio om naar digitale HDMI-weergave

Eigenschappen

- Voldoet aan HDCP 1.1 en DVI 1.0
- Ondersteunt ingangresoluties tot 1080p (HDTV) en 1920x1200 (PC)
- Detecteert automatisch de eigen resolutie van het aangesloten beeldscherm
- Ondersteunt input van analoge of digitale audio

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	VGA 3,5 mm stereoaudio Toslink
AV-uitgang	HDMI 3,5 mm stereoaudio Toslink
Audio	Ja
Industriestandaarden	DVI 1.0, HDCP 1.1

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)



Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 3,5 mm mini-jack (3 standen) Toslink (SPDIF, optisch)
Connector B	HDMI (19-polig) 3,5 mm mini-jack (3 standen) Toslink (SPDIF, optisch) Stereoaudio (2 x RCA)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.6A
Polariteit pin midden	Positief

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	3.0 in [76 mm]
Hoogte product	1.2 in [30 mm]
Gewicht product	21.6 oz [612 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.0 in [27.9 cm]
Package Width	2.9 in [74 mm]
Package Height	7.2 in [18.4 cm]
Verzendgewicht	2.7 lb [1.2 kg]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	VGA naar HDMI Converter met Schaal aanpassing
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
	Handleiding
	VGA-kabel van 1,2m
	1,8m 3,5mm naar RCA kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

