

Professionell VGA till HDMI audio-/video-konverterare med scaler

Produkt ID: VGA2HDMIPRO



VGA2HDMIPRO VGA till HDMI® ljud/video-konverteraren med skalning omvandlar en analog VGA-videosignal till en digital HDMI eller DVI-D-utgång. Enheten har inbyggd skalning som gör det möjligt att justera utgångssignalen till en upplösning som är kompatibel med en skärm med HDMI (eller DVI)-. Enheten har, utöver videokonvertering, både ett 3,5 mm jack och en Toslink ljudanslutning vilket gör att man kan välja att mata ut ljudsignalen i kombination med HDMI-utmatningen eller separat med en Toslink-kabel till din TV eller hemmabiomottagare. En perfekt lösning för att sammanföra analog teknik med nyare enheter med DVI eller HDMI- samtidigt som du får video och ljudprestanda i bra kvalitet (upp till 1920 x 1200 /1080p).

VGA till HDMI-konverteraren/-skalningen har automatisk ursprungs upplösningsdetektion vilket gör den enkel att installera och garanterar kompatibilitet med många bildskärmar så väl som en praktiskt meny som visas på skärmen vilket ger tillgång till flera utgångsupplösningar och bildjustering. Du får full kontroll över din multimedia-utmatning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- En enkel lösning för att se innehåll som finns sparad på din dator på din HDTV-skärm

- Fånga publikens uppmärksamhet på mässor och ute i handeln med HD-innehåll
- Presentera information så tydligt som möjligt under professionella presentationer eller föreläsningar
- Gör om analog video och ljud till digitalt HDMI® innehåll

Funktioner

- Stödjer inmatningsupplösning upp till 1080p (HDTV) och 1920 x 1200 (PC)
- Stödjer inmatning av analogt ljud och digitalt ljud
- Kompatibel med HDCP 1.1 och DVI 1.0
- Upptäcker automatisk den anslutna skärmens ursprungsupplösning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	VGA
	3,5 mm stereoaudio
	Toslink
AV-utgång	HDMI
	3,5 mm stereoaudio
	Toslink
Audio	Ja
Industristandarder	DVI 1.0 HDCP 1.1

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920 x 1200
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - Toslink (SPDIF, optisk)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - Stereoaudio (2 x RCA)
	1 - Toslink (SPDIF, optisk)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Utspanning	5 DC
Utström	2.6A
Polaritet på mittpol	Positiv

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.6 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3 cm]
Produktvikt	21.6 oz [612 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.0 in [27.9 cm]
Package Width	2.9 in [74 mm]
Paketets höjd	7.2 in [18.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA till HDMI-konverterare/-scaler
	1 - 1,2 m VGA-kabel
	1 - 3,5 mm till RCA-kabel, 1,8 m
	1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.