Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil – 1080 p

ID del Producto: VGA2HDU

El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de un computador de escritorio o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de video VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los conversores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al máximo la calidad de video de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del puerto USB del computador. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio del computador a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un computador equipado con VGA a un sistema de cine en casa HDMI
- Comparta contenido de video de un computador equipado con VGA en un proyector o televisor HDMI
- Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna
- Comparta audio de un PC basado en Windows

Características

- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1080
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB
- Audio USB
- Diseño compacto y liviano

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	VGA
	Salida A/V	HDMI
	Cableado	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	MacroSilicon - MS9282
Rendimiento		
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080

	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	MTBF	1,063,669 hours
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Cuando se utiliza con un ordenador con sistema Windows®, este adaptador es compatible con el audio nativo USB.

		Si se utiliza con un ordenador, los niveles de volumen no se pueden ajustar con el sistema operativo. El volumen puede ser controlado por el dispositivo de salida (TV, altavoces, amplificador, etc.).
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	3.1 in [7.8 cm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
	Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.0 g]
Contenido de la Caja		

Incluido en la Caja	1 - Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio USB 1 - Cable USB de extensión (60 cm) 1 - Manual de Instrucciones

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.