

Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

N° de produit: VGA2HDU



L'adaptateur VGA vers HDMI VGA2HDU transformera le port VGA de votre PC ou de votre ordinateur portable en un port de sortie HDMI.

Grâce au modèle VGA2HDU, vous pourrez prolonger votre sortie vidéo VGA pour brancher le nombre croissant d'écrans et de vidéoprojecteurs qui n'acceptent que la norme HDMI.

Les convertisseurs VGA ne se valent pas tous. Cet adaptateur vous procure une qualité vidéo supérieure depuis votre sortie VGA, et la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (1080p).

L'adaptateur VGA vers HDMI permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. En outre, grâce à son câble d'alimentation USB intégré, vous pourrez alimenter l'appareil par le port USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation. Toutefois, si vous le branchez sur un ordinateur Windows®, il prendra en charge l'audio USB de votre machine et vous permettra de l'ajouter au signal HDMI.

Le modèle VGA2HDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI
- Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI

- Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
- Diffusez des fichiers audio depuis votre PC Windows

Spécifications techniques

- Audio USB
- Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
- Design compact et léger
- Installation plug-and-play
- Alimentation par USB

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	VGA
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Micro Silicon - MS9282

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1080
Résolutions numériques max.	1920x1080
Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900



1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Prise en charge grand écran Oui

MTBF 1,063,669 hours

Connecteur(s)

Connecteur A	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Utilisé avec un ordinateur Windows®, cet adaptateur prend en charge l'audio USB natif.
----------	--

S'il est utilisé avec un ordinateur, les niveaux de volume ne peuvent pas être ajustés à l'aide du système d'exploitation. Les niveaux de volume peuvent être contrôlés par le périphérique de sortie (TV, haut-parleurs, récepteur audio, etc.).

Alimentation



Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	10.2 in [26 cm]
Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	2.5 oz [70.7 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Poids brut	5.3 oz [151 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur VGA vers HDMI avec alimentation par USB et audio USB
	Câble d'extension USB 60 cm

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis