Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Nº de produit: VGA2HDU

L'adaptateur VGA vers HDMI VGA2HDU transformera le port VGA de votre PC ou de votre ordinateur portable en un port de sortie HDMI.

Grâce au modèle VGA2HDU, vous pourrez prolonger votre sortie vidéo VGA pour brancher le nombre croissant d'écrans et de vidéoprojecteurs qui n'acceptent que la norme HDMI.

Les convertisseurs VGA ne se valent pas tous. Cet adaptateur vous procure une qualité vidéo supérieure depuis votre sortie VGA, et la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (1080p).

L'adaptateur VGA vers HDMI permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. En outre, grâce à son câble d'alimentation USB intégré, vous pourrez alimenter l'appareil par le port USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation. Toutefois, si vous le branchez sur un ordinateur Windows®, il prendra en charge l'audio USB de votre machine et vous permettra de l'ajouter au signal HDMI.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI

- Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI
- Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
- Diffusez des fichiers audio depuis votre PC Windows

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
- Installation plug-and-play
- Alimentation par USB
- Audio USB
- Design compact et léger

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	VGA
	Sortie AV	HDMI
	Câblage	HDMI
	Prise en charge audio	Oui
	ID du chipset	MacroSilicon - MS9282
Performance		
	Résolutions analogiques max.	1920x1080
	Résolutions numériques max.	1920x1080
	Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200

		1600x900
		1440x900
		1400x1050 (SXGA+)
		1366x768
		1360x768
		1280x1024
		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Prise en charge grand écran	Oui
	MTBF	1,063,669 hours
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Utilisé avec un ordinateur Windows®, cet adaptateur prend en charge l'audio USB natif. S'il est utilisé avec un ordinateur, les niveaux de volume ne peuvent pas être ajustés à l'aide du système d'exploitation. Les niveaux de volume peuvent être contrôlés par le périphérique de sortie (TV, haut-parleurs, récepteur audio, etc.).

Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	9.8 in [25.0 cm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	3.1 in [7.8 cm]
	Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
	Package Width	6.9 in [17.4 cm]
	Package Height	0.9 in [2.3 cm]
	Poids brut	3.3 oz [94.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur VGA vers HDMI avec alimentation par USB et audio USB
		1 - Câble d'extension USB 60 cm
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis