

Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile VGA a HDMI - 1080p

ID prodotto: VGA2HDU



L'adattatore VGA a HDMI VGA2HDU permette di trasformare la porta VGA del computer desktop o laptop in una porta di uscita HDMI.

Con VGA2HDU, puoi espandere l'uscita video VGA per utilizzare il crescente numero di display e proiettori che supportano solamente HDMI.

Non tutti i convertitori VGA sono uguali. Questo adattatore permette di sfruttare la massima qualità video dall'uscita VGA con il supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p).

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore VGA a HDMI permette l'installazione plug-and-play. Inoltre, grazie al cavo di alimentazione USB integrato il dispositivo viene alimentato utilizzando la porta USB del computer. L'adattatore VGA a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo ma, quando viene utilizzato con un computer Windows®, l'adattatore supporta l'audio USB nativo consentendo di aggiungere l'audio del computer al segnale HDMI.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un computer dotato di VGA all'impianto home theatre HDMI

- Permette di condividere contenuti video dal computer dotato di VGA su un televisore o proiettore HDMI
- Consente il collegamento di un dispositivo con VGA di vecchia generazione a un display HDMI più recente
- Condivisione audio da PC basato su Windows

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080
- Installazione Plug-and-Play
- Alimentazione USB
- Audio USB
- Design compatto e leggero

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	VGA
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
ID chipset	MacroSilicon - MS9282

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
Risoluzioni digitali massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+)

1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Widescreen supportato Sì

MTBF 1,063,669 hours

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Se utilizzato con un computer Windows® questo adattatore supporta l'audio USB nativo. Se utilizzato con un computer, i livelli di volume non possono essere regolati con il sistema operativo. I livelli di volume possono essere controllati dal dispositivo di uscita (TV, altoparlanti, ricevitore audio, ecc.).
------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Larghezza del Pacco	6.9 in [17.4 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore VGA a HDMI con alimentazione e audio via USB 1 - Cavo estensione USB 60 cm 1 - Manuale di istruzioni
--------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.