

VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter – 1080p

Productcode: VGA2HDU



Met de VGA2HDU VGA-naar-HDMI-adapter kunt u de VGA-poort van uw desktop of laptop veranderen in een HDMI-uitgangspoort.

Met de VGA2HDU kunt u uw VGA-vidеоuitgang uitbreiden zodat u meer schermen en projectors die alleen HDMI ondersteunen, kunt aansluiten.

Niet alle VGA-converters worden op dezelfde manier gemaakt. Deze adapter zorgt voor de hoogste videokwaliteit van uw VGA-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p).

Dankzij plug & play kan de VGA-naar-HDMI-adapter probleemloos worden geïnstalleerd. Bovendien wordt het apparaat via een ingebouwde USB-voedingskabel gevoed via de USB-poort van uw computer. De VGA-naar-HDMI-adapter werkt met elk computerbesturingssysteem, maar in combinatie met een Windows®-computer ondersteunt de adapter native USB-audio, waardoor u uw computeraudio aan het HDMI-sigitaal kunt toevoegen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw VGA-computer aan op een HDMI-thuisbioscoopstelsel

- Deel video van uw VGA-computer op een HDMI-tv of -projector
- Sluit een ouder VGA-apparaat aan op een nieuwer HDMI-scherm
- Deel audio van uw Windows-pc

Eigenschappen

- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080
- Plug & play-installatie
- Gevoed via USB
- USB audio
- Compacte en lichte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	VGA
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Chipsetcode	MacroSilicon - MS9282

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200

		1600x900
		1440x900
		1400x1050 (SXGA+)
		1366x768
		1360x768
		1280x1024
		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	MTBF	1,063,669 hours
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	In combinatie met een Windows® computer ondersteunt deze adapter native USB audio.
		Bij gebruik met een computer kunnen de volumeniveaus niet worden aangepast met behulp van het besturingssysteem. De volumeniveaus kunnen worden geregeld door het uitvoerapparaat (TV, luidsprekers, audio-ontvanger, enz.).

Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	3.1 in [7.8 cm]
	Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
	Package Width	6.9 in [17.4 cm]
	Package Height	0.9 in [2.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.3 oz [94.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA-naar-HDMI-adapter met USB-voeding & audio
		1 - 60 cm USB-verlengkabel
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.