

VGA till HDMI-adapter med USB-audio & -ström – bärbar VGA till HDMI-konverterare – 1080p

Produkt ID: VGA2HDU



VGA2HDU VGA till HDMI-adaptorn låter dig göra om VGA-porten på din stationära eller bärbara dator till en HDMI-utdataport.

Med VGA2HDU kan du utöka din VGA-videoutdata för att hantera det ökande antalet skärmar och projektorer som bara stöder HDMI.

Alla VGA-konverterare är inte utvecklade likadant. Denna adapter garanterar att du får ut högsta videokvalitet från din VGA-utgång, med stöd för upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p).

VGA till HDMI-adaptorn har plug-and-play för problemfri installation. Dessutom strömförses enheten från USB-porten på datorn med en inbyggd USB-kabel. VGA till HDMI-adaptorn fungerar med alla operativsystem men vid användning med en Windows®-dator stöder adaptorn inbyggd USB-audio så att du kan lägga till datorns audio till HDMI-signalen.

VGA2HDU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din VGA-utrustade dator till ett HDMI-hemmasystem

- Dela videoinnehåll från din VGA-utrustade dator till en HDMI-TV eller -projektor
- Anslut en äldre VGA-utrustad enhet till en nyare HDMI-skärm
- Dela audio från din Windows-baserade PC

Funktioner

- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1080
- Plug-and-play-installation
- USB-driven
- USB-audio
- Kompakt design med låg vikt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	VGA
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	MacroSilicon - MS9282

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1080
Maximal digital upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200



1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Stöd för widescreen	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,063,669 hours

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Vid användning med en Windows®-dator stöder denna adapter inbyggd USB-audio. Om det används med en dator kan volymnivåerna inte justeras med operativsystemet. Volymnivåerna kan styras av utdataenheten (TV, högtalare, ljudmottagare osv.).
------	--

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabinetttyp Av plast

Produktlängd 9.8 in [25.0 cm]

Produktbredd 1.4 in [3.5 cm]

Produkt höjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 2.4 oz [69.0 g]

Förpackning

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.5 in [1.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 oz [69.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - VGA till HDMI-adapter med USB-ström & audio

1 - 60 cm USB-förlängningskabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

