

Adaptador Convertidor de Video VGA HD15 Video Compuesto S-Video Composite - PC a TV

ID del Producto: VGA2NTSCPRO



Este Convertidor/Escalador de Video de Alta Resolución VGA a TV, acepta la salida VGA de su computadora y la convierte en señal de televisión (video compuesto, S-Video y RGB analógica para poder ser implementada en una conexión SCART).

Una solución versátil de video, el convertidor/escalador de VGA a TV soporta los sistemas de video analógico NTSC, PAL y SECAM, pudiendo ser utilizado como un convertidor VGA a NTSC/PAL además de poseer las funciones de acercamiento de video ajustable, escalado horizontal/vertical, posicionamiento de imagen, brillo, nitidez y control de barrido - lo cual le permite ajustar el video para poder amoldarse a su pantalla.

Una herramienta práctica para sincronizar su monitor y su pantalla de televisión, este convertidor/escalador posibilita visualizar imágenes simultáneamente en su monitor y en su pantalla de televisión. Además, esta unidad cuenta con un práctico control remoto que le permite hacer ajustes a distancia.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite visualizar imágenes de la computadora en su televisor

- Una manera económica de aumentar el tamaño de la pantalla de una computadora
- Permite utilizar su televisor para visualizar presentaciones de computadora, navegar en Internet, jugar videojuegos y mucho más
- Perfecto para reuniones en salas de juntas, ferias y auditorios

Características

- Ofrece salida en formato de video compuesto y S-Video
- Calidad de colores reales
- Visualización simultánea en la pantalla del televisor y en el monitor de la computadora
- Soporte para sistemas de vídeo NTSC, PAL y SECAM. Visualización del sistema SECAM mediante puerto de salida RGB análogo
- Soporte para función de zoom x 4 veces
- El útil mando a distancia permite efectuar ajustes a distancia
- Funciones de zoom ajustable, congelación de la imagen, escala horizontal/vertical de la imagen, posición de la imagen, brillo, nitidez y control del parpadeo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	VGA
Salida A/V	Composite
	S-Video
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1152 x 864
Resoluciones Admitidas	1152x864(=60Hz), 1024x768(=75Hz), 800x600(=85Hz), 640x480(=100Hz)
Alcance de la Frecuencia	Vertical 50Hz - 100Hz
	Horizontal 25KHz - 58.464KHz

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
	1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	115V AC
Tensión de Salida	9V DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Características Físicas

Color	Beige
Longitud del Producto	6.5 in [16.5 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Peso del Producto	7.7 oz [217 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.8 in [30 cm]
Ancho de la Caja	2.4 in [60 mm]
Altura de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Peso (de la Caja) del	2.2 lb [1.0 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor VGA a NTSC/PAL con mando a distancia
	1 - Batería CR2025 de 3 V
	1 - Cable RCA (M/M)
	1 - Cable VGA de 15 pines, M/H
	1 - Cable 4 pines, M/M
	1 - Adaptador de alimentación CC de 9 V
	1 - Manual

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.