

Hoge Resolutie 2-richtings HDTV VGA Video Converter met Schaalaanpassing

Productcode: VGA2TV2WAY2



De VGA2TV2WAY2 tweerichtings (bi-directionele) VGA naar Component (HDTV) of Component (HDTV) naar VGA video converter combineert het omzetten van het signaal met schaal aanpassing, een kosteneffectieve manier om VGA(PC)- of component YPbPr (HDTV)-signalen aan te passen aan uw beeldscherm.

De VGA HDTV video converter is ontworpen voor eenvoud en gemak en detecteert automatisch de resolutie van het bron signaal, zodat u de door u benodigde uitgang resolutie en refresh rate kunt selecteren via het gebruiksvriendelijke On-Screen Display (OSD)-menu. De ingebouwde schaal aanpassing stelt u in staat het uitgangssignaal om te zetten naar een met uw beeldscherm of projector compatibele resolutie.

De VGA2TV2WAY2 is een vervanging voor de VGA2TV2WAY en biedt een grotere compatibiliteit met moderne beeldschermen, een VGA-bypass-poort en een uitgebreider OSD-menu.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De eenvoudigste manier om een RGB VGA-sig naal om te zetten naar YPbPr

- Ideaal als het signaal van een PC of videokaart niet past bij het gewenste beeldscherm - de VGA2TV2WAY2 past de resolutie aan en zorgt voor een probleemloze werking op HDTV's en projectoren
- Geef VGA- of YPbPr/RGB Component-signalen weer in HDTV-formaat of zet signalen bedoeld voor televisie om naar VGA voor weergave op computerschermen
- Verhoog of verlaag PC- of HDTV-resoluties naar behoefte
- Bekijk videobeelden van dvd-spelers, satelliet- of kabelontvangers, videorecorders en dergelijke op VGA-beeldschermen of HD-tv's

Eigenschappen

- Ondersteunt ingangs- en uitgangresoluties tot 1920x1200 / 1080p
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- On-Screen-Display (OSD) voor het aanpassen / instellen van het beeld
- Pas contrast, helderheid, tint, verzadiging, scherpste, RGB-niveau en beeldverhouding aan
- Ondersteuning voor wereldwijde standaarden zoals NTSC en PAL
- Combineert omzetting van beeldformaat en aftastfrequentie met schaal aanpassing
- Past automatisch de resolutie van de videosignalen aan voor een optimale beeldkwaliteit en helderheid
- Beschikt over een intern geheugen dat automatisch de laatst gebruikte instelling oproept

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Component VGA
AV-uitgang	Component VGA
Audio	Nee

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200
-----------------------------	-----------

	Ondersteunde resoluties	TV - 480i, 576i, 480p, 576p(NTSC/PAL), 720p(50/60Hz), 1080i(25/30Hz), 1080p(50/60Hz)
		PC (60Hz) - 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)		
	Connector A	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Lengte product	6.2 in [15.7 cm]
	Breedte product	4.0 in [10.2 cm]

Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	11.7 oz [332 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.1 in [28.1 cm]
Package Width	2.7 in [69 mm]
Package Height	7.0 in [17.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDTV VGA Video Converter
	1 - 1m VGA naar YPbPr RCA Adapter
	1 - VGA-kabel van 1,2m M/M
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.